

**Frezy do rowków teowych HELISLOT, chwyt Weldon, Ø DC / Zskut.: 40/1mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227700 40/1
GTIN	7291075332865
Klasa artykułu	19D

Opis**Wykonanie:**

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	XNMU130608
Ø chwytu D_s h6	32 mm
Ø kołnierza d_1	21 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	1
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
długość całkowita L_{ges}	120 mm
Długość wysięgu L_1	47 mm
Liczba płytek skrawających	2
wysokość rowka a_p	18 mm
Ø ostrzy D_c	40 mm

oznaczenie producenta	ETS D40-18-W32-XN13
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Rodzaj produktu	Frez do rowków

Akcesoria

Śruby mocujące Typ 1	229697 1
----------------------	----------