

**Frezy do rowków teowych HELISLOT, chwyt Weldon, Ø DC / Zskut.: 48/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227700 48/2
GTIN	7291075332872
Klasa artykułu	19D

Opis**Wykonanie:**

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Opis techniczny

Liczba płytek skrawających	4
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	2
Ø kołnierza d_1	27 mm
długość całkowita L_{ges}	130 mm
Długość wysięgu L_1	58 mm
Ø ostrzy D_c	48 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	XNMU130608
wysokość rowka a_p	22 mm
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
Ø chwytu D_s h6	32 mm

oznaczenie producenta	ETS D48-22-W32-XN13
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Rodzaj produktu	Frez do rowków

Akcesoria

Śruby mocujące Typ 1	229697 1
----------------------	----------