

**Wiertło termiczne standardowe (z kołnierzem) Inox, Sprawdziany do gwintu UNF: M5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080752 M5
GTIN	4069515008679
Klasa artykułu	BAW

**Opis****Wykonanie:**

Standardowe lub długie; z kołnierzem lub bez kołnierza.

Wytwarzanie otworów pod gwint w materiałach cienkościennych przez ciepło tarcia w bardzo krótkim czasie. Można stosować w wiertarkach CNC, NC i stojakowych.

Wiertło termiczne standardowe (z kołnierzem), do stosowania w materiałach nierdzewnych.

**Zastosowanie:**

Szczególnie odpowiednie do stali nierdzewnej.

**Pasuje do:**

Tuleje zaciskowe ER HOLEX nr 308964.

Klucze mocujące ER nr 309680.

Gwintowniki bezwiórowe HOLEX nr 139130 lub nr 139180.

**Opis techniczny**

Grubość materiału	0,7 - 1 mm
zalecana prędkość obrotowa	2600 min <sup>-1</sup>

## Karta danych

Zalecana moc napędu	1 kW
Ø otworu rdzenia	4,6 mm
Ø chwytu	6 mm
Rodzaj produktu	Wiertło termiczne