

Garant**Frezy tarczowe z kołnierzem szerokość ap 8 mm, Ø D: 125mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218565 125
GTIN	4045197530271
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Frezy tarczowe ze stali specjalnej o dużej wytrzymałości, redukującej drgania.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i nacinania. Do płaskiego lub niepłaskiego dna rowka.

Część zamienna:

Nr. 219978 (TX15; 2,2 Nm).

wskazówka:

Stosować wkrętak dynamometryczny TQ GARANT nr **211750 wielk. 2,2**, z grotem nr **674252 wielk. IP15**.

Możliwość dostarczenia frezów tarczowych o Ø D do 200 mm.

Opis techniczny

Ø otworu uchwyty	40 mm
długość całkowita L _{ges}	50 mm
maksymalna głębokość wcinania a _{e maks.}	23,7 mm
Ø kołnierza d ₁	70 mm

Ø ostrzy D_c	125 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	SNHX
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	6
Liczba płytek skrawających	12
wykonanie chwytu	z otworem
chłodzenie wewnętrzne	nie
Wymiana narzędzi	PowerCard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SN.. 12045
śruby mocujące	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Rodzaj produktu	Frezy tarczowe

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219978
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP