



Wiertło termiczne standardowe (z kołnierzem) długie Uni, Sprawdziany do gwintu UNF: M8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080755 M8
GTIN	4069515008846
Klasa artykułu	BAW

Opis

Wykonanie:

Wytwarzanie otworów pod gwint w materiałach cienkościennych przez ciepło tarcia w bardzo krótkim czasie. Można stosować w wiertarkach CNC, NC i stojakowych.

Wiertło termiczne standardowe (z kołnierzem).

Standardowe lub długie; z kołnierzem lub bez kołnierza.

Zastosowanie:

Nadaje się do stali, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi, mosiądzu.

Pasuje do:

Tuleje zaciskowe ER HOLEX nr 308964.

Klucze mocujące ER nr 309680.

Gwintowniki bezwiórowe HOLEX nr 139130 lub nr 139180.

Opis techniczny

zalecana prędkość obrotowa	2300 min ⁻¹
Ø chwytu	8 mm

Karta danych

Grubość materiału	0,7 - 4 mm
Ø otworu rdzenia	7,3 mm
Zalecana moc napędu	1,5 kW
Rodzaj produktu	Wiertło termiczne