



## Płytki skrawające TANGGRIP TAG N-C, IC1010, Szerokość wcinania w / promień naroża R: 3,05/0,2mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273626 3,05/0,2
GTIN	7291075212983
Klasa artykułu	26A

### Opis

**Wykonanie:**

Łamacze wiórów z wyraźnym sfazowaniem zabezpieczającym. Pierwszy wybór do ISO-P. Średnie i wysokie wartości posuwu.

**Zastosowanie:**

Do obcinania i wcinania.

**Pasuje do:**

Uchwyty płytek skrawających nr 273610 – 273614.

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

### Opis techniczny

Szerokość skrawania W	3,05 mm
promień naroża R	0,2 mm
posuw f	0,1 - 0,25 mm/obr,
Tolerancja szerokości skrawania W	0,04 mm

Seria	TANGGRIP-PL
oznaczenie producenta	TAG N3C IC1010
liczba wymian/ostrzy	1
Materiał ostrza	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	C
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 180 m/min
Gatunek	IC1010
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne