



Wiertło termiczne płaskie (bez kołnierza), długie Uni, Sprawdziany do gwintu UNF: M4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080757 M4
GTIN	4069515008914
Klasa artykułu	BAW

Opis

Wykonanie:

Wytwarzanie otworów pod gwint w materiałach cienkościennych przez ciepło tarcia w bardzo krótkim czasie. Można stosować w wiertarkach CNC, NC i stojakowych.

Wiertło termiczne płaskie (bez kołnierza).

Standardowe lub długie; z kołnierzem lub bez kołnierza.

Zastosowanie:

Nadaje się do stali, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi, mosiądzu.

Pasuje do:

Tuleje zaciskowe ER HOLEX nr 308964.

Klucze mocujące ER nr 309680.

Gwintowniki bezwiórowe HOLEX nr 139130 lub nr 139180.

Opis techniczny

Grubość materiału	0,7 - 4 mm
Ø otworu rdzenia	3,7 mm

Karta danych

Zalecana moc napędu	0,8 kW
Ø chwytu	6 mm
zalecana prędkość obrotowa	2700 min ⁻¹
gwint M	M4
Rodzaj produktu	Wiertło termiczne