



Płytki skrawające TANGGRIP TAG N-MF, IC5400, Szerokość wcinania w / promień naroża R: 4/0,25mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273636 4/0,25
GTIN	7291075325867
Klasa artykułu	26A

Opis

Wykonanie:

Łamacze wiórów ze sfazowaniem zabezpieczającym. Uniwersalne narzędzie do ISO-P i ISO-M. Dla średnich wartości posuwu.

Zastosowanie:

Do obcinania i wcinania.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 273610 – 273614.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	4 mm
promień naroża R	0,25 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	0,05 mm

posuw f	0,07 - 0,22 mm/obr,
Seria	TANGGRIP-PL
oznaczenie producenta	TAG N4MF IC5400
liczba wymian/ostrzy	1
Materiał ostrza	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	MF
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 180 m/min
Gatunek	IC5400
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne