



Płytki skrawające TANGGRIP TAG N-LF, IC1010, Szerokość wcinania w / promień naroża R: 3,05/0,2mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273638 3,05/0,2
GTIN	7291075325614
Klasa artykułu	26A

Opis

Wykonanie:

Dodatni łamacz wiórów. Płynne nacinanie. Niskie wartości posuwu.

Zastosowanie:

Do obcinania i wcinania.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 273610 – 273614.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	3,05 mm
promień naroża R	0,2 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	0,04 mm
posuw f	0,04 - 0,1 mm/obr,

Seria	TANGGRIP-PL
oznaczenie producenta	TAG N3LF IC1010
liczba wymian/ostrzy	1
Materiał ostrza	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	LF
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 180 m/min
Gatunek	IC1010
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne