



Frezy do rowków teowych HELISLOT, chwyt Weldon, \varnothing DC / \varnothing DSh6: 31,7/16mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	227718 31,7/16
GTIN	7291075438925
Klasa artykułu	19D

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Opis techniczny

wysokość rowka a_p	9,9 mm
Liczba płytek skrawających	4
pasująca wymienna płytki skrawająca	XNMU090408
\varnothing ostrzy D_c	31,7 mm
\varnothing chwytu D_s h6	16 mm
długość całkowita L_{ges}	85 mm
Długość wysięgu L_1	35 mm
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	2

Ø kołnierza d ₁	15,5 mm
oznaczenie producenta	ETS D32-10-W16-XN09
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Rodzaj produktu	Frez do rowków

Akcesoria

śruby mocujące5-częściowy Typ 3	229695 3
---------------------------------	----------