



## Płytki skrawające TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Szerokość wcinania w / promień naroża R: 5/0,4mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	274226 5/0,4
GTIN	7291075439106
Klasa artykułu	26A

### Opis

**Wykonanie:**

Dodatni łamacz wiórów. Płynne nacinanie. Zoptymalizowana kontrola i odprowadzanie wiórów. Niskie i średnie wartości posuwu.

**Zastosowanie:**

Do wcinania osiowego.

**Pasuje do:**

Uchwyty płytek skrawających nr 274202 – 274205.

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

### Opis techniczny

Szerokość skrawania W	5 mm
promień naroża R	0,4 mm
posuw f	0,08 - 0,16 mm/obr,
Tolerancja szerokości skrawania W	0,05 mm

Seria	TANG-GRIP
oznaczenie producenta	TNF 5GN-IQ IC808
liczba wymian/ostrzy	1
Materiał ostrza	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	GN
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 150 m/min
Gatunek	IC808
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne