



## Płytki skrawające FLASHPENTA PMN D-J/D-C, IC908, Szerokość wcinania w / wielkość płytki: 2/22mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273580 2/22
GTIN	7291075380675
Klasa artykułu	26K

### Opis

#### Wykonanie:

Do obcinania i wcinania miękkich elementów. Minimalizuje ilość powstających zadziorów. Dodatni łamacz wiórów. Płynne nacinanie. Niskie i średnie wartości posuwu.

#### Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 273576 – 273577.

#### wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

### Opis techniczny

promień naroża R	0,2 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	0,03 mm
posuw f	0,04 - 0,12 mm/obr,
Szerokość skrawania W	2 mm
tolerancja promienia naroża R	0,03 mm

Seria	FLASHPENTA
oznaczenie producenta	PMN D22-2J02 IC908
liczba wymian/ostrzy	5
Materiał ostrza	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	J
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 180 m/min
Gatunek	IC908
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne