



Płytki skrawające FLASHPENTA PMN D-J/D-C, IC908, Szerokość wcinania w / wielkość płytki: 2/32mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273581 2/32
GTIN	7291075380606
Klasa artykułu	26K

Opis

Wykonanie:

Do obcinania prętów, twardych materiałów i trudnych zastosowań. Łamacze wiórów z wyraźnym sfazowaniem zabezpieczającym. Średnie i wysokie wartości posuwu.

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 273576 – 273577.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

promień naroża R	0,2 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	0,03 mm
Szerokość skrawania W	2 mm
posuw f	0,04 - 0,14 mm/obr,
tolerancja promienia naroża R	0,03 mm

Seria	FLASHPENTA
oznaczenie producenta	PMN D32-2C02 IC908
liczba wymian/ostrzy	5
Materiał ostrza	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	C
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 180 m/min
Gatunek	IC908
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne