



## Płytki skrawające PENTACUT 24N-J/34N-J, IC908, Szerokość wcinania w / wielkość płytki: 3/24mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273937 3/24
GTIN	7291075151411
Klasa artykułu	26K

### Opis

**Wykonanie:**

Dodatni łamacz wiórów. Płynne nacinanie. Niskie i średnie wartości posuwu.

**Zastosowanie:**

Pierwszy wybór do wcinania precyzyjnego. Możliwe obcinanie. Również do cięcia przerywanego.

**Pasuje do:**

Uchwyty zaciskowe nr 273924 – 273925.

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

### Opis techniczny

Szerokość skrawania W	3 mm
promień naroża R	0,2 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	0,02 mm
BW	4 mm

posuw f	0,04 - 0,16 mm/obr,
głębokość podcięcia $t_{maks.}$	6,5 mm
tolerancja promienia naroża R	0,03 mm
wielkość płytki $\varnothing$ d	24 mm
Seria	PENTACUT
oznaczenie producenta	PENTA 24N300J020 IC908
liczba wymian/ostrzy	5
Materiał ostrza	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	J
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 180 m/min
Gatunek	IC908
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne