



Płytki skrawające PENTACUT 17 N-P lewe, IC1008, Szerokość wcinania w / wielkość płytki: 0,5/17mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273957 0,5/17
GTIN	7291075389906
Klasa artykułu	26K

Opis

Zastosowanie:

Uniwersalny system do obróbki małych elementów. Do obcinania i wcinania, toczenia poprzecznego, toczenie gwintów i toczenie wstecznego.

Do obcinania i wcinania. Dodatni łamacz wiórów. Płynne nacinanie.

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 273950 – 273951.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	0,5 mm
posuw f	0,02 - 0,04 mm/obr,
głębokość podcięcia $t_{maks.}$	2 mm
CUTDIA	4 mm

wielkość płytki Ø d	17 mm
Seria	PENTACUT
oznaczenie producenta	PENTA 17N050P000LS IC1008
liczba wymian/ostrzy	5
Materiał ostrza	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 180 m/min
Gatunek	IC1008
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne