


**Wytaczak MINCUT, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270420 20/15
GTIN	7291075262438
Klasa artykułu	26l

Opis**Wykonanie:**

- **Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.**
- **Łatwa wymiana płytek skrawających.**

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego w zakresie średnic 8 mm–17 mm.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 270422-270429.

Opis techniczny

Seria	MINCUT
długość całkowita L	100 mm
wielk. płytki	15 mm
Przesunięcie osi L ₃	12,5 mm
Ø chwytu D _s	20 mm
Długość główki l ₂	19 mm
Szerokość funkcjonalna f ₁	4,7 mm
Szerokość promieniowa f ₂	9 mm
Ø chłodzenia d _s	8,5 mm
promień R	11,3 mm

oznaczenie producenta	MIFHR 20C-15
rodzaj zastosowania	prawy
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki