



Płytki skrawające MINCUT MIGR neutralne, IC908, szerokość wcinania w / wielkość płytki: 1/8mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270422 1/8
GTIN	7291075287042
Klasa artykułu	26J

Opis

Wykonanie:

Do toczenia wewnętrznego przy niewielkiej głębokości skrawania.

Pasuje do:

Wytaczaki nr 270420.

Opis techniczny

wielkość płytki $\varnothing d$	8 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	1,4 mm
\varnothing minimalna D_{min}	8,5 mm
Szerokość skrawania W	1 mm
Posuw wcinania	0,01 - 0,03 mm/obr,
WF	4 mm
Posuw toczenia	0,03 - 0,1 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,5 mm
promień naroża R	0,05 mm
Seria	MINCUT

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,05
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,5
oznaczenie producenta	MIGR 8-1.00-0.05 IC908
Gatunek	IC908
Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 140 mm/min
Rodzaj produktu	Minipłytką skrawająca