



## Płytki skrawające MINCUT MIFR wersja neutralna,, IC908, Szerokość wcinania w / wielkość płytki: 3/10mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	270426 3/10
GTIN	7291075262551
Klasa artykułu	26J

### Opis

#### Wykonanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego, osiowego.

#### Pasuje do:

Wytaczaki nr 270420.

### Opis techniczny

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	9 mm
wielkość płytki $\varnothing d$	10 mm
WF	3,4 mm
Posuw toczenia osiowego	0,02 - 0,1 mm/obr,
Posuw toczenia planowanego	0,02 - 0,06 mm/obr,
DAXN-DAXX	10 - 30 mm
INSL	25,1 mm
promień naroża R	0,2 mm
Gatunek	IC908
Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	ciągły

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne

80 - 140 mm/min

Rodzaj produktu

Minipłytko skrawająca