



Płytki skrawające MINCUT MIUR Ostrze kuliste, IC908, Szerokość wcinania w / wielkość płytki: 1/8mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270425 1/8
GTIN	7291075294576
Klasa artykułu	26J

Opis

Wykonanie:

Z promieniem pełnym do podcinania wewnętrznego pod kątem 45°.

Pasuje do:

Wytaczaki nr 270420.

Opis techniczny

\varnothing minimalna D_{\min}	8 mm
maks. głębokość wcinania t_{\max} .	1,1 mm
WF	3,6 mm
Posuw wcinania	0,01 - 0,03 mm/obr,
Posuw toczenia	0,03 - 0,1 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,03 - 0,5 mm
promień naroża R	0,5 mm
Gatunek	IC908
Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	ciągły

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne

80 - 140 mm/min

Rodzaj produktu

Minipłytki skrawająca