



Płytki skrawające MINCUT MEFL Ostrze kuliste, IC908, Szerokość wcinania w / wielkość płytki: 1,6/8mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270429 1,6/8
GTIN	7291075359541
Klasa artykułu	26J

Opis

Wykonanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego osiowego na zewnątrz czopu.

Pasuje do:

Wytaczaki nr 270420.

Opis techniczny

DAXN-DAXX	7 - 12,1 mm
wielkość płytki \varnothing d	8 mm
WF	2,7 mm
Posuw toczenia osiowego	0,02 - 0,1 mm/obr,
Posuw toczenia planowanego	0,02 - 0,06 mm/obr,
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	5,5 mm
INSL	17,4 mm
promień naroża R	0,8 mm
Seria	MINCUT
oznaczenie producenta	MEFL 8-1.60-0.80 IC908

Gatunek	IC908
Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 180 mm/min
Rodzaj produktu	Minipłytką skrawająca