



Płytki skrawające MINCUT MEFL Ostrze kuliste, IC908, Szerokość wcinania w / wielkość płytki: 3/10mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270429 3/10
GTIN	7291075424645
Klasa artykułu	26J

Opis

Wykonanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego osiowego na zewnątrz czopu.

Pasuje do:

Wytaczaki nr 270420.

Opis techniczny

INSL	24,5 mm
Posuw toczenia osiowego	0,02 - 0,06 mm/obr,
wielkość płytki \varnothing d	10 mm
Posuw toczenia planowanego	0,02 - 0,05 mm/obr,
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	9 mm
promień naroża R	1,5 mm
Seria	MINCUT
oznaczenie producenta	MEFL 10-3.00-1.50 IC908
Gatunek	IC908
Zastosowanie główne	UNI

Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 180 mm/min
Rodzaj produktu	Minipłytką skrawająca