



## Płytki skrawające MINCUT MEFL neutralne, IC908, Szerokość wcinania w / wielkość płytki: 2,2/8mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 270428 2,2/8  |
| GTIN             | 7291075359527 |
| Klasa artykułu   | 26J           |

### Opis

#### Wykonanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego osiowego na zewnątrz czopu.

#### Pasuje do:

Wytaczaki nr 270420.

### Opis techniczny

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Posuw wcinania                       | 3,1 mm/obr,         |
| INSL                                 | 17,4 mm             |
| WF                                   | 3,1 mm              |
| DAXN-DAXX                            | 7 - 20 mm           |
| Posuw toczenia osiowego              | 0,02 - 0,1 mm/obr,  |
| Posuw toczenia planowanego           | 0,02 - 0,06 mm/obr, |
| wielkość płytki $\varnothing$ d      | 8 mm                |
| maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$ | 5,5 mm              |
| promień naroża R                     | 0,2 mm              |
| Seria                                | MINCUT              |

|  |                        |
|--|------------------------|
| oznaczenie producenta                        | MEFL 8-2.20-0.20 IC908 |
| Gatunek                                      | IC908                  |
| Zastosowanie główne                          | UNI                    |
| Warunki skrawania                            | ciągły                 |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne | 60 - 180 mm/min        |
| Rodzaj produktu                              | Minipłytką skrawająca  |