

**TPKT 1003PDR, IC810, Typ: GGG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226596 GGG
GTIN	7291075313628
Klasa artykułu	19A

**Opis****Wykonanie:**

Trygonalna płytko skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

**wskazówka:**

Wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p$  maks. = 8,0 mm.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

typ	GGG
Seria	HELI3MILL
promień naroża	0,8 mm
posuw $f_z$	0,15 mm
liczba wymian/ostrzy	3
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TPKT 1003PDR

geometria	PDR
oznaczenie producenta	HM390 TPKT 1003PDR IC810
Gatunek	IC810
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	240 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		