

**TDKT 150504PDR, IC830, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226562 INOX
GTIN	7291075312645
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Trygonalna płytko skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

wskazówka:

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ maks.} = 13,0 \text{ mm}$.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

posuw f_z	0,2 mm
promień naroża	0,4 mm
Seria	HELI3MILL
liczba wymian/ostrzy	3
geometria	PDR
oznaczenie producenta	HM390 TDKT 150504PDR IC830

Gatunek	IC830
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		