

**SNHX 1102, typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218571 UNI
GTIN	4045197656322
Klasa artykułu	21A

**Opis****wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e$  maks.  
grubość płytki S: 2,3 mm  
dla szerokości rowka  $a_p$ : 4 mm  
Gatunek: HB7525  
szerokość fazy: 0,15 mm

**Opis techniczny**

typ	UNI
szerokość fazy	0,15 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$ przy obcinaniu	4 mm
Seria	Frez tarczowy / do cięcia
Gatunek	HB7525

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNHX 1102
Materiał ostrza &nbsp;	HM
grubość płytki S	2,3 mm
dla szerokości rowka $a_p$	4 mm
liczba wymian/ostrzy	4