


optacom**Konturograf LC-10 LC10PLUSTD****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	499322 LC10PLUSTD
GTIN	2050002076396
Klasa artykułu	40N

Opis**Wykonanie:**

System podstawowy do całej gamy zadań związanych z pomiarem obrysów. Bardzo dobra rozdzielczość 30 nm bezpośrednio na końcówce trzpienia. Korpus z aluminium lotniczego o wysokiej wytrzymałości, umieszczony na masywnej podstawie granitowej.

- **Bardzo dokładna oś liniowa ze zintegrowanym napędem**
- **Bezdotykowe, liniowe, przyrostowe układy pomiarowe zapewniają całkowitą ochronę przed zużyciem**
- **Prowadnica osi i głowicy stanowią jedną część obrabianego elementu**
- **Oś X połączona trwale i całkowicie bez luzu z osią Z**
- **Prowadnica osi i głowicy stanowią jedną część (warunek: moduł chropowatości)**

w dostawie::

Maszyna pomiarowa optacom LC-10, przemysłowy komputer PC z monitorem, myszka i klawiatura, system operacyjny Windows, oprogramowanie optacom contour, wzorzec kalibracyjny z certyfikatem (do kalibracji maszyny), szybkowymienne złącze i końcówka pomiarowa 20,5 mm. Z modułem top-down.

Z automatycznym stołem Y

Wyp. dodatkowe:

- **Chropowatość**

Opis techniczny

prostoliniowość	1,5+L/100 µm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
długość podstawy	950 mm
Rozdzielczość w osi X i Z	0,02 µm
zakres pomiaru X	225 mm
Prędkość urządzenia pomiarowego X	0,1 - 2 mm/s
masa	150 kg
dokładność	1,5+L/100 µm
Rozdzielczość końcówki próbkowania	0,03 µm
nacisk pomiarowy	10 - 150 mN
zakres pomiaru Z	225 mm
szerokość podstawy	490 mm
wysokość	760 mm
Rodzaj produktu	Konturograf