

**Podpórki klinowe, najwyższa wysokość podpory: 60mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	374905 60
GTIN	4069515012096
Klasa artykułu	32H

**Opis****Wykonanie:**

Bardzo stabilna konstrukcja z żeliwa sferoidalnego i stali ulepszonej cieplnie. **Szlifowane powierzchnie klinowe umożliwiają precyzyjne i równomierne ustawianie wysokości**, z dokładnością większą niż 1/10 mm. Regulacja wysokości odbywa się za pomocą śruby radełkowej lub klucza trzpieniowego, 6-kątowego. Podwójne działanie klinów zapewnia duży skok i precyzyjny przesuw w pionie, bez przesunięć bocznych.

**Zastosowanie:**

**Głównie do obróbki skrawaniem na podstawie wytrasowań do ciężkich odlewów i odkuwek** na dużych obrabiarkach.

**w dostawie::**

**Wraz z wymienną nakładką soczewkową nr 375000.**

**wskazówka:**

Płaska powierzchnia oporowa z otworem centrującym o  $\varnothing$  12 mm do nakładek nr 375000-375030.

**Opis techniczny**

najniższa wysokość podpory	47 mm
----------------------------	-------

## Karta danych

zmiana wysokości na jeden obrót śruby	9 mm
nośność	28 kN
typ	6460
długość podstawy	63 mm
szerokość podstawy	54 mm
najwyższa wysokość podpory	60 mm
Rodzaj produktu	Klin