

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260006 25/12
GTIN	4045197651679
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 1204..
kod ISO uchwytu	SCLCR/L 2525M12
wielk. płytki	12 mm
płytko podporowa	269005 6
śruba do płytki podporowej	269013 5
Wielkość chwytu	25 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
śruby mocujące	269028 20
długość główki L ₁	20 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Karta danych

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

śruba do płytki podporowej Typ 5

269013 5

płytki podporowa Typ 6

269005 6

śruby mocujące Typ 20

269028 20

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500