

**Garant****Płytki skrawająca frezowa VCGT 220530 FN, do frezów do pogłębiania, HU7810****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 211858 ALU    |
| GTIN             | 4045197459558 |
| Klasa artykułu   | 21A           |

**Opis****Wykonanie:**

podłoże drobnoziarniste, polerowane zwijacze i łamacze wiórów - znaczne zmniejszenie skłonności do tworzenia narostów.

**wskazówka:**

$a_{p \text{ maks.}} = 7 \text{ mm}$  przy obróbce zgrubnej z  $a_e = 1 \times D$ .

**Opis techniczny**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| typ                                  | Alu            |
| posuw $f_z$                          | 0,25 mm        |
| liczba wymian/ostrzy                 | 2              |
| promień naroża                       | 3 mm           |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VCGT 220530 FN |
| Gatunek                              | HU7810         |

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Materiał ostrza | HM                              |
| Rodzaj produktu | płytki skrawająca do frezowania |

**Dane użytkownika**

|                                | przydatność          | $V_c$      | kod ISO |
|--------------------------------|----------------------|------------|---------|
| aluminium tworzywa sztuczne    | nadaje się           | 1900 m/min | N       |
| aluminium (dające krótki wiór) | nadaje się           | 1900 m/min | N       |
| Al > 10% Si:                   | nadaje się           | 500 m/min  | N       |
| CuZn                           | nadaje się           | 400 m/min  | N       |
| Grafit, GFK, CFK               | nadaje się warunkowo | 100 m/min  | N       |
| maksymalnie na mokro           | nadaje się           |            |         |
| suchy                          | nadaje się warunkowo |            |         |