

**SNHX 1205, typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218611 UNI
GTIN	4045197656520
Klasa artykułu	21A

**Opis****wskazówka:**Zalecana wartość dla  $a_e$  maks.

grubość płytki S: 5,4 mm

dla szerokości rowka  $a_p$ : 10 / 14 mm

Gatunek: HB7525

szerokość fazy: 0,25 mm

**Opis techniczny**

typ	UNI
szerokość fazy	0,25 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$ przy obcinaniu	6 mm
Seria	Frez tarczowy / do cięcia
Gatunek	HB7525

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNHX 1205
Materiał ostrza &nbsp;	HM
grubość płytki S	5,4 mm
dla szerokości rowka a <sub>p</sub>	10 / 14 mm
liczba wymian/ostrzy	4