

Garant
Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 12/09 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	260006 12/09
GTIN	4045197654830
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 12/09 mm kod ISO uchwytu: SCLCR/L 1212F09
 pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 09T3..
 Szerokość funkcjonalna L₄: 16 mm
 długość główki L₁: 13 mm
 długość całkowita L: 80 mm
 śruby mocujące: 269028 2

Opis techniczny

Wielkość chwytu	12 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
długość główki L ₁	13 mm
śruby mocujące	269028 2
wielk. płytki	9 mm
Miejsce połączenia / podziału	12×12 mm
kod ISO uchwytu	SCLCR/L 1212F09
długość całkowita L	80 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe

norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269400
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269440
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 2	269028 2
śruby mocujące Typ 22	269028 22
Zestaw noży chwyt / wielkość płytki 12 mm	265130 12