



Podkładki, do gwintu: M10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375341 M10
GTIN	4069515013420
Klasa artykułu	32H

Opis

Wykonanie:

Bardzo grube, płasko tłoczone i hartowane, krawędzie załamane.

Hartowane, czarne.

Zastosowanie:

Nadają się szczególnie do stosowania z łapami dociskowymi.

Specjalnie do wykonywania przyrządów.

Opis techniczny

typ	6340
grubość h	4 mm
Ø otworu d ₁	10,5 mm
do gwintu	M10
Ø zewn. D ₂	28 mm
Rodzaj produktu	Podkładki