



Głowice kątowe 90° krótkie, chwyt Weldon, Ø D / liczba ostrzy Z: 25/2 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	215705 25/2
GTIN	4045197410559
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Frez kątowy ze zmienną podziałką zapewnia spokojną pracę.

wskazówka:

Stosować wkrętki dynamometryczne GARANT TQ nr **21 1750, wielk. 5,0z** grotem nr **67 4252 wielk. 15IP**.

Kąt ustawienia κ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Podział ostrzy frezu: nierówne

chłodzenie wewnętrzne: tak

Wymiana narzędzi: PowerCard

Długość wysięgu L_1 : 44 mm

długość całkowita L_{ges} : 100 mm

Ø chwytu D_s h6: 25 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: AP.. 16..

śruby mocujące: 219811 (15IP; 5,0 Nm)

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	100 mm
-----------------------------	--------

Ø ostrzy D _c	25 mm
śruby mocujące	219811 (15IP; 5,0 Nm)
pasująca wymienna płytka skrawająca	AP.. 16..
Ø chwytu D _s h6	25 mm
Długość wysięgu L ₁	44 mm
Liczba ostrzy Z	2
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podział ostrzy frezu	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219811
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219812
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,0 N·m	211750 5,0