

Garant**APMT 060204 ER, HB7520, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215638 ST900
GTIN	4045197601438
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecana wartość dla $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 4 \text{ mm}$.

promień naroża: 0,4 mm

posuw f_z na ząb: 0,1 mm

Opis techniczny

typ	ST900
posuw f_z na ząb	0,1 mm
promień naroża	0,4 mm
Seria	Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 060204 ER
Gatunek	HB7520
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	340 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	300 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	260 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		