

**Głowice kątowe 90° krótkie, chwyt Weldon, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215705 32/3
GTIN	4045197410566
Klasa artykułu	210

**Opis****Wykonanie:**

Frez kątowy ze zmienną podziałką zapewnia spokojną pracę.

**wskazówka:**

Stosować wkrętki dynamometryczne GARANT TQ nr **21 1750, wielk. 5,0z** grotem nr **67 4252 wielk. 15IP**.

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Podział ostrzy frezu: nierówne

chłodzenie wewnętrzne: tak

Wymiana narzędzi: PowerCard

Długość wysięgu  $L_1$ : 50 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 110 mm

Ø chwytu  $D_s$  h6: 32 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: AP.. 16..

śruby mocujące: 219812 (15IP; 5,0 Nm)

**Opis techniczny**

Ø ostrzy $D_c$	32 mm
----------------	-------

Długość wysięgu $L_1$	50 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	AP.. 16..
śruby mocujące	219812 (15IP; 5,0 Nm)
długość całkowita $L_{ges}$	110 mm
Ø chwytu $D_s$ h6	32 mm
Liczba ostrzy Z	3
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podział ostrzy frezu	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard

## Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219812
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,0 N·m	211750 5,0