

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/09 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260006 25/09
GTIN	4045197651648
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 25/09 mm kod ISO uchwytu: SCLCR/L 2525M09
pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 09T3..
Szerokość funkcjonalna L₄: 32 mm
długość główki L₁: 19 mm
długość całkowita L: 150 mm
śruby mocujące: 269028 2

Opis techniczny

Wielkość chwytu	25 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
wielk. płytki	9 mm
śruba do płytki podporowej	269013 2
płytki podporowa	269005 1
śruby mocujące	269028 2
kod ISO uchwytu	SCLCR/L 2525M09
Miejsce połączenia / podziału	25×25 mm
długość główki L ₁	19 mm
długość całkowita L	150 mm

Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

płytki podporowa	269000
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269400
Śruby do płytki podporowej	269200
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269440
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 2	269028 2
płytki podporowa Typ 1	269005 1
śruby mocujące Typ 22	269028 22
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2