

**Głowice kątowe 90° krótkie, chwyt Weldon, Ø D / liczba ostrzy Z: 40/4 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 215705 40/4   |
| GTIN             | 4045197410573 |
| Klasa artykułu   | 210           |

**Opis****Wykonanie:**

Frez kątowy ze zmienną podziałką zapewnia spokojną pracę.

**wskazówka:**

Stosować wkrętki dynamometryczne GARANT TQ nr **21 1750, wielk. 5,0z** grotem nr **67 4252 wielk. 15IP.**

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Podział ostrzy frezu: nierówne

chłodzenie wewnętrzne: tak

Wymiana narzędzi: PowerCard

Długość wysięgu  $L_1$ : 55 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 115 mm

Ø chwytu  $D_s$  h6: 32 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: AP.. 16..

śruby mocujące: 219812 (15IP; 5,0 Nm)

**Opis techniczny**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| długość całkowita $L_{ges}$ | 115 mm |
|-----------------------------|--------|

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Ø chwytu D <sub>s</sub> h6          | 32 mm                 |
| Długość wysięgu L <sub>1</sub>      | 55 mm                 |
| śruby mocujące                      | 219812 (15IP; 5,0 Nm) |
| Ø ostrzy D <sub>c</sub>             | 40 mm                 |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 16..             |
| Liczba ostrzy Z                     | 4                     |
| Seria                               | Głowice jeżowe        |
| wykonanie chwytu                    | chwyt Weldon          |
| Kąt ustawienia κ                    | 90 stopni             |
| Zastosowanie frezu                  | frezowanie kątowe     |
| Podział ostrzy frezu                | nierówne              |
| chłodzenie wewnętrzne               | tak                   |
| Wymiana narzędzi                    | PowerCard             |

## Aksesoria

|   |             |
|---|-------------|
| zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.  | 219812      |
| Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe<br>nastawiony moment obrotowy 5,0 N·m | 211750 5,0  |
| Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus®<br>15IP                  | 674252 15IP |