

**Garant**
**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/12 mm**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260006 16/12
GTIN	4045197651655
Klasa artykułu	21T

## Opis

Noże 16/12 mm kod ISO uchwytu: SCLCR/L 1616H12  
 pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 1204..  
 Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 20 mm  
 długość główki L<sub>1</sub>: 20 mm  
 długość całkowita L: 100 mm  
 śruby mocujące: 269028 20

## Opis techniczny

kod ISO uchwytu	SCLCR/L 1616H12
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	20 mm
śruba do płytki podporowej	269013 5
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 1204..
wielk. płytki	12 mm
płytki podporowa	269005 6
śruby mocujące	269028 20
Miejsce połączenia / podziału	16×16 mm
Wielkość chwytu	16 mm
długość główki L <sub>1</sub>	20 mm
długość całkowita L	100 mm

Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

płytki podporowa	269030
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269430
Śruby do płytki podporowej	269210
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
płytki podporowa Typ 6	269005 6
śruby mocujące Typ 20	269028 20
śruba do płytki podporowej Typ 5	269013 5