

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \emptyset chwytu / wielkość płytki: 5/03 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260016 5/03
GTIN	4045197651785
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 5/03 mm kod ISO uchwytu: E05H SCLCR/L03

Miejsce połączenia / podziału: 5 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 0301..

minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$: 6 mm

Przesunięcie osi L_3 : 3 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 0301..
minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$	6 mm
wielk. płytki	3 mm
kod ISO uchwytu	E05H SCLCR/L03
Przesunięcie osi L_3	3 mm
Miejsce połączenia / podziału	5 mm
długość główki L_1	10 mm
Długość wysięgu L_1	25 mm
śruby mocujące	269028 19
\emptyset chwytu	5 mm
długość całkowita L	100 mm
wysokość mocowania L_2	4,8 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269429
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 19	269028 19