

**Garant**
**Uchwyty z VHM, konfigurowane, dla  $\varnothing$  głowicy skrawającej D: 25 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212000 25
GTIN	4045197659255
Klasa artykułu	29W

**Opis**
**Wykonanie:**

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .

**Dokładność ruchu obrotowego systemu  $\leq 10 \mu\text{m}$**  przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

Uchwyt przeszlifowany na całej długości zgodnie z tolerancją h6 – możliwe indywidualne skracanie i zmniejszanie jego średnicy w przedniej części przez szlifowanie.

**wskazówka:**

**Maksymalna głębokość frezowania** =  $L_1 + l$ ; l = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.

Klucz do mocowania = nr 219987.

Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.

Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

Dopuszczalne zmniejszenie średnicy do  $\varnothing d_{1\text{min.}}$ .

chłodzenie wewnętrzne: tak

minimalna  $\varnothing$  zew.  $d_1$ : 24,8 mm

długość całkowita  $L_{\text{ges}}$ : 198 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 45,8 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_5$  h6: 25 mm

zalecany moment dokręcania: 35 Nm

**Opis techniczny**

dla $\varnothing$ głowicy skrawającej D	25 mm
Długość użyteczna $L_1$	45,8 mm
$\varnothing$ chwytu $D_5$ h6	25 mm
minimalna $\varnothing$ zew. $d_1$	24,8 mm

długość całkowita $L_{ges}$	198 mm
zalecany moment dokręcania	35 Nm
Seria	TopCut
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem