



## Głowice kątowe 90°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 160/10 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	215715 160/10
GTIN	4045197410696
Klasa artykułu	210

### Opis

#### Wykonanie:

Frez kątowy ze zmienną podziałką zapewnia spokojną pracę. Do uchwytów wg DIN 2079 z 4 dodatkowymi otworami mocującymi. z przyczyn technicznych bez chłodzenia wewnętrznego.

#### wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 5,0** z grotem nr**674252, wielk. 15IP.**

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Podział ostrzy frezu: nierówne

chłodzenie wewnętrzne: tak

Wymiana narzędzi: PowerCard

długość całkowita  $L_{ges}$ : 63 mm

Ø otworu uchwytu: 40 mm

pasująca wymienna płytko skrawająca: AP.. 16..

śruby mocujące: 219812 (15IP; 5,0 Nm)

### Opis techniczny

śruby mocujące	219812 (15IP; 5,0 Nm)
pasująca wymienna płytko skrawająca	AP.. 16..

Ø ostrzy D <sub>c</sub>	160 mm
długość całkowita L <sub>ges</sub>	63 mm
Ø otworu uchwytu	40 mm
Liczba ostrzy Z	10
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podział ostrzy frezu	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard

## Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219812
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,0 N·m	211750 5,0