

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/09mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260007 25/09
GTIN	4045197651747
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	19 mm
śruby mocujące	269028 2
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 09T3..
kod ISO uchwytu	SCLCR/L 2525M09
wielk. płytki	9 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
płytki podporowa	269005 1
Wielkość chwytu	25 mm
śruba do płytki podporowej	269013 2
długość całkowita L	150 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

płytki podporowe Typ 1

269005 1

śruby mocujące Typ 2

269028 2

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 22

269028 22

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500