

**Garant****Głowice kątowe 90°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 63/6mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	215715 63/6
GTIN	4045197410641
Klasa artykułu	210

## Opis

**Wykonanie:**

Frez kątowy ze zmienną podziałką zapewnia spokojną pracę.

**wskazówka:**

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 5,0** z grotem nr**674252, wielk. 15IP**.

## Opis techniczny

śruby mocujące	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø otworu uchwytu	22 mm
Ø ostrzy D <sub>c</sub>	63 mm
długość całkowita L <sub>ges</sub>	40 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	AP.. 16..
Liczba ostrzy Z	6
wykonanie chwytu	z otworem

Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

## Aksesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,0 Nm	211750 5,0
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx- Plus® 15IP	674252 15IP
zestaw śrub do płytek skrawających10 -elem.	219812