

Garant**APFT 160408 PDTR, HB7720, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215744 ST1400
GTIN	4045197411020
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecane wartości dotyczą frezów nr 215705 do 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 7$ mm.

grubość płyty: 4,76 mm

promień naroża: 0,8 mm

posuw f_z na ząb: 0,14 mm

Opis techniczny

typ	ST1400
posuw f_z na ząb	0,14 mm
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APFT 160408 PDTR
Gatunek	HB7720
Materiał ostrza	HM
grubość płyty	4,76 mm

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	170 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	140 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		