



Głowice kątowe 90°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 66/6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	215715 66/6
GTIN	4045197410658
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Frez kątowy ze zmienną podziałką zapewnia spokojną pracę.

wskazówka:

Stosować wkręta dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 5,0** z grotem nr **674252, wielk. 15IP**.

Kąt ustawienia κ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Podział ostrzy frezu: nierówne

chłodzenie wewnętrzne: tak

Wymiana narzędzi: PowerCard

długość całkowita L_{ges} : 40 mm

Ø otworu uchwytu: 22 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: AP.. 16..

śruby mocujące: 219812 (15IP; 5,0 Nm)

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	AP.. 16..
śruby mocujące	219812 (15IP; 5,0 Nm)

Ø ostrzy D _c	66 mm
Ø otworu uchwytu	22 mm
długość całkowita L _{ges}	40 mm
Liczba ostrzy Z	6
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podział ostrzy frezu	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219812
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,0 N·m	211750 5,0
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP