

**Garant****Noże eco-QT, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250603 20/15
GTIN	4045197657039
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukieunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

**Zaleta:**

**Połączenie zalet Garant eco i wymiany płytek skrawających bez użycia narzędzi.**

Wymiana płytek skrawających bez użycia narzędzi. **Zwolnić blokadę przez naciśnięcie przycisku - wymienić ostrze - zacisnąć łapę mocującą.**

Łatwe i komfortowe skracanie czasu pomocniczego.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami GARANT eco-System nr 31 7900-31 9886.

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwytu: DDJNR/L 2025X15

pasująca wymienna płytka skrawająca: DN.. 1506..

Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 32 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 46 mm

długość całkowita L: 105 mm

płytko podporowa: 259031 30

**Opis techniczny**

płytko podporowa	259031 30
------------------	-----------

pasująca wymienna płytko skrawająca	DN.. 1506..
zacisk	259038 7
długość główki L <sub>1</sub>	46 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
Miejsce połączenia / podziału	20×20 mm
Wielkość chwytu	20 mm
kod ISO uchwytu	DDJNR/L 2025X15
śruba do płytki podporowej	259025 1
wielk. płytki	15 mm
długość całkowita L	105 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

płytko podporowa	259272
śruba do płytki podporowej	259167
łapka zaciskowa	259351
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500

płytki podporowa Typ 30	259031 30
śruba do płytki podporowej Typ 1	259025 1
łapka zaciskowa Typ 7	259038 7