

**Garant**
**Wytaczaki HM, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 20/09 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260016 20/09
GTIN	4045197651846
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 20/09 mm kod ISO uchwytu: E20S SCLCR/L09

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 09T3..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 23 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 12 mm

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 09T3..
Długość wysięgu $L_1$	120 mm
Przesunięcie osi $L_3$	12 mm
wielk. płytki	9 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	23 mm
kod ISO uchwytu	E20S SCLCR/L09
Miejsce połączenia / podziału	20 mm
długość główki $L_1$	16 mm
śruby mocujące	269028 8
$\varnothing$ chwytu	20 mm
długość całkowita L	250 mm
wysokość mocowania $L_2$	19 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza &nbsp;	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 8	269028 8