


**Garant****APKT 16..04 PDFR, HU7710, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215724 ALU
GTIN	4045197410924
Klasa artykułu	21A

**Opis****wskazówka:**

Zalecane wartości dotyczą frezów nr 215705 do 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \text{ maks.}} = 7$  mm.

grubość płyty: 5,05 mm

promień naroża: 0,4 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,18 mm

**Opis techniczny**

pasujące oprawki	AP..1604
posuw $f_z$ na ząb	0,18 mm
typ	Alu
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APKT 16..04 PDFR
Gatunek	HU7710
Materiał ostrza	HM

grubość płyty	5,05 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	700 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	500 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	350 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		