

Garant**Noże eco krótkie, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250604 20/11
GTIN	4045197650276
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukieunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

Objaśnienie:

optymalne doprowadzanie chłodziwa do ostrza

Umieszczenie w zakresie skalowania gwarantuje precyzyjne przekazywanie środka chłodzącego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami GARANT eco-System nr 319001 – 319886 lub przy długości chwytu < 125 mm dodatkowo nr 317900.

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwytu: PDJNR/L 2020X11

pasująca wymienna płytko skrawająca: DN.. 1104..

Szerokość funkcjonalna L₄: 25 mm

długość główki L₁: 33 mm

długość całkowita L: 92 mm

płytko podporowa: 259031 12

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
wielk. płytki	11 mm

sprężyna	259046 2
pasująca wymienna płytką skrawająca	DN.. 1104..
Dźwigienka	259015 4
śrubado dźwigni	259018 4
długość główki L ₁	33 mm
Miejsce połączenia / podziału	20×20 mm
kod ISO uchwytu	PDJNR/L 2020X11
Wielkość chwytu	20 mm
płytką podporowa	259031 12
długość całkowita L	92 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Wkręt do dźwigienki	259105
płytką podporowa	259215
Dźwigienka	259005
sprężyna	259405
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 2,5 mm	674242 2,5
	659906 500

Wkręta dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

Dźwigienka Typ 4	259015 4
płytki podporowa Typ 12	259031 12
sprężyna Typ 2	259046 2
Wkręt do dźwigienki Typ 4	259018 4