

**Garant****APMX 16..08 TR, HB735, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215759 UNI
GTIN	4045197601940
Klasa artykułu	21A

**Opis****wskazówka:**

Zalecane wartości dotyczą frezów nr 215705 do 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \text{ maks.}} = 7 \text{ mm}$ .

grubość płyty: 5,76 mm

promień naroża: 0,8 mm

**Opis techniczny**

pasujące oprawki	AP..1604
typ	UNI
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMX 16..08 TR
Gatunek	HB735
Materiał ostrza	HM
grubość płyty	5,76 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	270 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	205 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	125 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	175 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	50 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	140 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		